

DDM Sep. SI-2201

Dry separating magnetic particles in Iron ore sample



دستگاه درام مگنت خشک برای جداسازی و متمرکز کردن مواد مغناطیسی با استفاده از یک آهنربای ثابت که توسط یک پوسته چرخان احاطه شده است، استفاده می شود که حرکت پوسته چرخان، به مواد در تماس با آن منتقل می شود.



درام مگنت خشک

www.opek-co.com

۰۹۰۲ - ۰۰۱ ۵۳۱۵ | ۰۵۱ - ۳۵۴۲ ۵۳۱۵

Dry Drum magnet

درام مگنت ها به طور گسترده در صنعت برای جداسازی نمونه‌های مغناطیسی نظیر آهن از سنگ معدن، مواد شیمیایی، مواد غذایی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع درام مگنت (درام مگنت خشک) برای خوراک‌های به صورت خشک و دانه‌بندی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی دستگاه:

- میدان مغناطیسی ثابت قابل سفارش براساس نیاز مشتری
- دارای قابلیت تنظیم سرعت چرخش (سرعت متغیر)
- دارای مخزن خوراک استیل با دریچه تنظیم خوراک دهی
- دارای فیدر لرزشی با قابلیت تنظیم سرعت خوراک دهی
- قابلیت تغییر محل قرارگیری مگنت در زوایای مختلف
- دارای شوت متحرک با قابلیت تغییر موقعیت تیغه جداکننده

منبع تغذیه (ولت)	قطر درام	عرض درام	حجم مخزن	میدان (Gauss)	سرعت (RPM)	نام تجاری
۲۲۰	۴۰Cm	۳۵Cm	۴۰ لیتر	۵۰۰ - ۳۵۰۰	۰ - ۵۰	DDM Sep. SI-2201

Dry Drum magnet

